

M E L  
B Y  
E

Den universale presstangen  
- designet for en rekke ulike bruksområder.

# Click 'n' Crimp Systemet



INSTALLASJON

Click 'n' Crimp sett

➡ Med pressbakker som kan lagres i håndtaket

Click 'n' Crimp leveres med 3 bakkesett:

**2099763** for isolerte hylser/sko 0,5-6mm<sup>2</sup>

**2099765** for endehylser 0,5-10mm<sup>2</sup>

**2099766** for uisolerte hylser/sko 0,75-10mm<sup>2</sup>

SEN Norm

- ✓ Utskiftbare pressbakker finnes tilgjengelig
- ✓ Bakker byttes enkelt ut, uten behov for verktøy
- ✓ Plass til opptil 2 bakker i håndtaket på presstangen

# Bakker til Click 'n' Crimp

	Betegnelse	Tverrsnitt	El.nummer
<b>IS</b>	Isolerte hylser/sko (rød/blå/gul)  	0,5-6 mm <sup>2</sup>	2099763
<b>R</b>	Uisolerte hylser/sko DIN Norm  	0,5-10 mm <sup>2</sup>	2099764
<b>Q</b>	Uisolerte hylser/sko SEN Norm (Elpress)  	0,75-10 mm <sup>2</sup>	2099766
<b>AE</b>	Endehylser Isolerte/uisolerte  	0,5-10 mm <sup>2</sup> 16-35 mm <sup>2</sup>	2099765 2099767
<b>PV</b>	Plugger for solcellekabel  	MC 3 MC 4	2099784 2099783
<b>BNC</b>	BNC/TNC coax  	RG58, RG59, RG62AU, RG174	2099769
<b>NW</b>	RJ 45 Uskjermet RJ 45 Skjermet  	RG45 (SS, AMP) RJ45 (CAT5)	2099774 2099768