


AUS Produktvelger

BESKRIVELSE

[AUS-Produktvelger_v1.0.xlsm](#)

1: Aktiver makro ved å finne den gule fanen øverst i excel arket med knappen "Aktiver innhold".




2: Velg ønsket arbeidsmetode iht. RENBlad - trykk på den grønne knappen. Eksempel:

Arbeidsprosedyrer for høyspent og lavspent		Annet
RENBlad 1801 V1.3 AUS 3-par stangmetoden for E-mast rettlinje med ståisolatorer	RENBlad 1721 V1.3 AUS Strekking av lavspent blank line RENBlad 1722 V1.3 AUS Klipping av lavspent blanke liner RENBlad 1723 V1.3 AUS Klipping av lavspent belagt line RENBlad 1724 V1.3 AUS Strekking av lavspent belagt line RENBlad 1728 V1.3 AUS Lavspent kabelføring i mast med blank line RENBlad 1729 V1.3	RENBlad 1704 V 1.2 AUS Håndbok for Entreprenør
RENBlad 1804 V1.2 AUS Sidetraversmetoden for E-mast		Traversskift med hjelpetravers
		3-par stangmetoden for E-mast
		Arbeidsplattform i epoxyglass 2,4 meter

3: Se gjennom forslaget av utstyret du har behov for. Eksempel:

Posisjon	Navn	Antall	Enhhet	Spesifikasjon	Maks belastning (kN) / komponenter	Ennummer
1	LL-Linjeledd (dim 6 cm)	1	stk	490 cm	2,4	887136
1	LL-Linjeledd (dim 6 cm)	1	stk	420 cm	3	887136
1	LL-Linjeledd (dim 6 cm)	1	stk	420 / 360 cm	3,00 / 3,85	887137
2	LH-Linjeholder (dim 4 cm)	2	stk	360 / 300 cm	6,7 (strek) / 100 / 132 (trykk)	887141
2	LH-Linjeholder (dim 4 cm)	1	stk	300 cm	6,7 (strek) / 132 (trykk)	887141
3	Stangisolator med klemme (B 6 cm)	3	stk	120 cm	17,7	887142
4	Sadel for linjeledd og linjeholder uten forlenger	3	stk		4,4	887151/887155
4	Sadel for linjeledd og linjeholder med forlenger	3	stk		3,5	887153/887162
5	Sadel med taufester	1	stk		4,4	885220
5	Taufester	3	stk			887154
6	Sikkerhetsmerke	1 (2)	stk			Teip/Bornells etc.
7	Tau til stangisolator	3	stk			887121
8	Strekkeveiv til tau m/ stangisolator	3	stk			887188
9	Klossstang	1	stk			887106/887100/887125
10	Universal verktøystang	2	stk			887109/887114/9
11	AUS-saks	1	stk			887109/887118/887120
12	Blindline	1	stk			887138
13	Blindledd	2	stk			887138

4: Posisjon (kolonne A) peker på 3D bildet:



5: Endre på antallet om du ønsker det.

Utgang	Navn	Antall	Enheter	Spennings	Modellnummer (PN) / kommentar	Emnekode
1	L.L. Hjulstøtter (Ø 100 mm)	1	Ø 100	420 cm	2.4	8871136
1	L.L. Hjulstøtter (Ø 100 mm)	1	Ø 100	420 cm	2	8871136
1	L.L. Hjulstøtter (Ø 100 mm)	1	Ø 100	420 / 360 cm	3.00 / 3.85	8871137
2	L.L. Hjulstøtter (Ø 100 mm)	2	Ø 100	360 / 360 cm	6.7 (Bewick 100) (1.12 10/10)	8871141
2	L.L. Hjulstøtter (Ø 100 mm)	1	Ø 100	360 cm	6.7 (Bewick 1.12 10/10)	8871141
3	Stangulator med klemme (Ø 8 mm)	3	Ø 8	100 cm	77.7	8871142
3	Stang for innløp og innholder uten forlenger	3	Ø 8		4.4	8871133/8871135
4	Stang for innløp og innholder med forlenger	3	Ø 8		3.5	8871133/8871135
4	Stang med taustøtter	1	Ø 8		4.4	8852020
5	Forlenger	3	Ø 8			8871134
6	Stangstøtter	1 (2)	Ø 8			Forlenger etc.
	Stangstøtter	3	Ø 8			8871133
	Stangstøtter til fast med stangulator	3	Ø 8			8871136
	Kjølefløy	1	Ø 8			8871064/8871065/8871066
	Unverdig vindstøtting	2	Ø 8			8871065/8871066
	AUS-støtting	1	Ø 8			8871065/8871066/8871067
	Indikator	1	Ø 8			8871108
	Spennings	3	Ø 8			8871108

6: Trykk på knappen "Bestilling forslag".

Bestilling forslag

7: Outlook (evnt. annet mailprogram du bruker) åpner opp automatisk eller at du må trykke "ja" at du vil åpne den eksterne programmet.

8: Arkfanen du har jobbet med vil komme som et vedlegg. Oppsett på mailen er standardisert - endre på dette om du ønsker.

Mailadressen skal ikke endres på (bestilling@melbye.no)!

9: Send forslaget til Melbye.

10: Se vår katalog for AUS produkter ved siden av når du benytter deg av AUS Produktvelgeren:

[AUS Katalog V1.0 2023](#)